

Garant

Pracoviště s elektrickým nastavováním výšky (4 zvedací sloupky) nosnost max. 1000 kg, Typ: 2000



Údaje o objednávce

Artikové číslo	920317 2000
GTIN	4067263736233
Třída artiklu	91S

Popis

Provedení:

Základní rám se zvedací jednotkou z eloxovaného hliníku. S příčnou výztuhou pro stabilizaci. Buková deska 50 mm Multiplex, voděodolné klížení, broušená a olejovaná. Plynulé nastavení výšky 740 až 1 140 mm, snadné a rychlé ovládání pomocí ovládacího panelu. Ovládací panel s funkcí paměti pro 3 různé pracovní výšky.

Rozsah dodávky:

Včetně 4 šroubů pro vyrovnání nerovností podlahy.

Lakování:

Základní rám s hliníkovou zvedací jednotkou a práškovanou ocelovou trubkou barva antracitová šedá RAL 7016 , **práškově nanášený lak.**

Doporučení:

Ergonomická práce vsedě a ve stoje!

Upozornění:

Pod pracovní desku můžete namontovat pouze kryt o maximální výšce 500 mm.

Technický popis

Pracovní deska hloubka	750 mm
Vstup typu zástrčky	F

Technický list

Plynulé nastavování výšky	ano
Povrch pracovní desky	Olejované
Hloubka	750 mm
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do	740 - 1140 mm
Přípojka napětí	250 V
Princip výškového nastavení	kompletní konstrukce
Zdroj energie	Síťový provoz
Maximální nosná síla	1000 kg
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Šířka	2000 mm
Nosnost při dlouhodobém zatížení	750 kg
Materiál pracovní desky	Buk Multiplex
Pracovní deska délka	2000 mm
Hmotnost	101 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	1000 kg
Provedení výškového nastavení	Elektrický
Tloušťka desky	50 mm
Výškové vyrovnání	25 mm
Druh produktu	Pracovní stůl