


**Rohová fréza 90° MECH17, s otvorem, Ø D / Zeff: 63/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227655 63/4
GTIN	4960664579280
Třída artiklu	250

**Popis****Provedení:**

Vroubkované vyměnitelné břitové destičky pro snížené řezné síly a vibrace. Je dosahováno srovnatelně větší šířky záběru  $a_e$  při stejné hloubce řezu  $a_p$ .

**Technický popis**

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	BDMT 170408
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BD.. 1704
Efektivní počet břitů $Z_{eff}$	4
Celková délka $L_{celk.}$	70 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229709 (T15; 3,5 Nm)
Upínací otvor Ø	27 mm
Ø břitu $D_c$	63 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p,max}$	45 mm
Počet vyměnitelných břitových destiček	12
Provedení stopky	s otvorem

Úhel nastavení k	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Rohová fréza

---

### Příslušenství

Upínací šroub	229709
---------------	--------