

RUNPOTEC
HPI KABELNIZIENSPEZIALIST

Lanko PowerRext pro vtahování kabelů GF3, v plastovém boxu s integrovaným digitálním počítadlem metrů, Délka pásma: 30m



Údaje o objednávce

Artikové číslo	814869 30
GTIN	9120045477122
Třída artiklu	86A

Popis

Provedení:

3 mm silné lanko ze skelného vlákna, **stabilní vůči posunutí** a přesto **vysoce pružné**; ideální pro komplikované zatahování kabelů do již osazených trubek nebo v případě velkého počtu oblouků.

Ergonomická rukojeť pro držení a přenášení. Patentovaný vodící hrot s kompenzací zkroucení a ochranou proti ohnutí (2× vnější závit Ø RTG 6 mm). Automatická pojistka proti posunutí zpět. Protiskluzový povlak. Vhodné pro staveniště, odolné proti stříkající vodě a prachu, odolné proti nárazům a rozbití. Možný poloměr až 38 mm.

Kompatibilní také s RUNPOCAM RC2 (č. 814878) a čedičovými tyčemi (č. 814877).

S integrovaným digitálním počítadlem metrů.

Rozsah dodávky:

Včetně příslušenství chráněného proti ztracení v plastovém boxu: 1 flexibilní vodící hrot (kluzák Runpotec) s kompenzací zkroucení, 1 koncové pouzdro s ochranou proti zlomení RTG Ø 6 mm, 1 vtažovací pomůcka, 1 speciální lepidlo 3 g, 1 vtažovací poutko na kabely (vnější Ø 14 mm), 6 lepicích objímek Ø 3 mm, 3 tažná oka Ø 7 mm, 1 koncová hruška Ø 11 mm, 1 spojovací objímka, 2 montážní klíče, 1 knoflíková baterie CR2032.

Technický popis

Délka pásma	30 m
Maximální zatížení spojení zatahovacího lanka – pouzdra	1,3 kN
Maximální zatížení zatahovacího lanka	4,5 kN
Druh produktu	Nástroj na zatahování kabelů