



## Ostré kombinované kleště, chromované, s opláštěnými rukojetmi 145



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	701651 145
GTIN	
Třída artiklu	73F

### Popis

#### Provedení:

Úchopové plochy se speciální tříbodovou konturou pro bezpečné uchopení plochých dílů. Snadné stříhání díky vysoce přesazenému silovému kloubu. Vyfrézovaná drážka v místě uchopení umožňuje jisté držení a tažení malých obrobků, jako např. hřebíky, kolíky a čepy. Jsou praktické při pracích v těžce přístupných pracovních místech. Úzký tvar hlavy s čelistmi zužujícími se do špičky.

Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým potahem a rozhraní KNIPEXtend.

KNIPEXtend se používá pro připojení rozšíření, jako jsou svorky ColorCode Clips (CCC) pro individualizaci nebo svorky TetheredTool Clips (TTC) pro instalaci zajištění proti pádu TetheredTools.

#### Norma:

**DIN ISO 5746.**

#### Materiál:

Speciální nástrojová ocel.

#### Upozornění:

Předchozí model č. 701650 lze objednat až do dostupnosti modelů KNIPEXtend.

### Technický popis

Hodnoty při stříhu tvrdého drátu do Ø	2 mm
Celková délka	145 mm
Hodnoty při stříhu středně tvrdého drátu do Ø	3 mm
Rukojeť	Vícesložkové pouzdro

Materiál	Speciální nástrojová ocel
Povrch	chromované
Nejiskřící	ne
Druh produktu	Multifunkční kleště