



Ploché zaoblené kleště zahnuté, chromované, opláštěné rukojeti, Celková délka: 200mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	713501 200
GTIN	
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Zvláště dlouhé oválně ostré čelisti. Břity inductivně kalené (cca 61 HRC), vhodné pro tvrdé a měkké dráty. Čelisti na vnitřní straně zdrsněné.

Kleště chromované, rukojeti s ergonomicky optimalizovaným vícesložkovým potahem a rozhraním KNIPEXtend.

KNIPEXtend se používá pro připojení rozšíření, jako jsou svorky ColorCode Clips (CCC) pro individualizaci nebo svorky TetheredTool Clips (TTC) pro instalaci zajištění proti pádu TetheredTools.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápusťkově kovaná a kalená v oleji.

Upozornění:

Předchozí model č. 713500 lze objednat až do dostupnosti modelů KNIPEXtend.

Technický popis

Celková délka	200 mm
Délka čelistí	73 mm
Tvar čelistí	zaoblené špičaté, vyhnuté (40° – 45°)
Norma	DIN ISO 5745
Vlastnost čelistí	břity inductivně kalené (cca 60 HRC)

Provedení čelistí	vnitřní strana zdrsňená
Rukojeť	Vícesložkové pouzdro
Materiál	Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji
Povrch	chromované
Druh produktu	Multifunkční kleště