



## Ploché zaoblené kleště, chromované, s návleky na rukojeti, Celková délka: 160mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	712201 160
GTIN	
Třída artiklu	73F

### Popis

#### Provedení:

S dlouhými štíhlými čelistmi, oválně-špičatě sbíhavými. Vložený kloub s chodem bez vůle. Čelisti na vnitřní straně zdrsňené.

Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým potahem a rozhraní KNIPEXtend.

KNIPEXtend se používá pro připojení rozšíření, jako jsou svorky ColorCode Clips (CCC) pro individualizaci nebo svorky TetheredTool Clips (TTC) pro instalaci zajištění proti pádu TetheredTools.

#### Norma:

**DIN ISO 5745**

#### Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.

#### Upozornění:

Předchozí model č. 712200 lze objednat až do dostupnosti modelů KNIPEXtend.

### Technický popis

Provedení čelistí	vnitřní strana zdrsňená
Norma	DIN ISO 5745
Nejiskřící	ne
S břitem	ne
Materiál	Chromvanadiová elektroocel
Materiál	zápustkově kované

Materiál	kalené v olejové lázni
Délka čelistí	54 mm
Tvar čelistí	oválné-špičaté
Tvar čelistí	Přímé
Rukojeť	s plastovým potahem
Povrch	chromované
Celková délka	160 mm
Druh produktu	Ploché zaoblené kleště