



Ploché zaoblené kleště rovné, chromované, s opláštěnými rukojetmi200



Údaje o objednávce

Artikové číslo	713101 200
GTIN	
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Zvláště dlouhé oválně ostré čelisti. Břity inductivně kalené (cca 61 HRC), vhodné pro tvrdé a měkké dráty. Čelisti na vnitřní straně zdrsňené.

Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým potahem a rozhraní KNIPEXtend.

KNIPEXtend se používá pro připojení rozšíření, jako jsou svorky ColorCode Clips (CCC) pro individualizaci nebo svorky TetheredTool Clips (TTC) pro instalaci zajištění proti pádu TetheredTools.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

Upozornění:

Předchozí model č. 713100 lze objednat až do dostupnosti modelů KNIPEXtend.

Technický popis

Délka čelistí	73 mm
Celková délka	200 mm
Rukojeť	Vícesložkové pouzdro
Tvar čelistí	zaoblené špičaté, rovné
Norma	DIN ISO 5745
Vlastnost čelistí	břity inductivně kalené (cca 60 HRC)
Provedení čelistí	vnitřní strana zdrsňená

Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromované
Druh produktu	Multifunkční kleště