



Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště, TwinForce®, leštěné s opláštěnými rukojetmi, Celková délka: 180mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo

723181 180

GTIN

Třída artiklu

73F

Popis

Provedení:

Silná hlava, induktivně kalené břity (cca 64 HRC), vložený kloub s excentrickou konstrukcí dvojitého kloubu.

Kleště černě atrymentované, hlava leštěná, rukojeti s vícesložkovým potahem a rozhraní KNIPEXtend.

KNIPEXtend se používá pro připojení rozšíření, jako jsou svorky ColorCode Clips (CCC) pro individualizaci nebo svorky TetheredTool Clips (TTC) pro instalaci zajištění proti pádu TetheredTools.

Výhoda:

Špičkové silové stranové štípací kleště s o 50% menším vynaložením síly oproti běžným silovým stranovým štípacím kleštím se stejnou velikostí. Následné stříhání snižuje vynaloženou sílu.

Výhoda reklamní text:

Vynikající silové stranové štípačky s 50 % nižším vynaložením síly oproti obvyklým silovým stranovým štípačkám stejné velikosti. Dodatečné stříhání snižuje potřebu vynaložení síly.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápusťkově kovaná a kalená v oleji.

Upozornění:

Předchozí model č. 723180 lze objednat až do dostupnosti modelů KNIPEXtend.

Technický popis

Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	3,2 mm
Výkon ve stříhu piano drátu do Ø	3 mm
Celková délka	180 mm
Označení výrobce	TwinForce
Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	5,5 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rukojeť	s plastovým potahem
Výrobní postup	břity inductivně kalené (cca 64 HRC)
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	Kleště černě atramentované, hlava leštěná
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště	ano
Se zapínatelnou otevírací pružinou	ne
Druh produktu	Řezací kleště