



Stranové štípací kleště chromované, opláštěné rukojeti, Celková délka: 125mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	724861 125
GTIN	4003773039501
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Úzký tvar s induktivně kalenými břity (cca 62 HRC).

Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým potahem a rozhraní KNIPEXtend.

KNIPEXtend se používá pro připojení rozšíření, jako jsou svorky ColorCode Clips (CCC) pro individualizaci nebo svorky TetheredTool Clips (TTC) pro instalaci zajištění proti pádu TetheredTools.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

Upozornění:

Předchozí model č. 724860 lze objednat až do dostupnosti modelů KNIPEXtend.

Technický popis

Celková délka	125 mm
Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	1,5 mm
Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	3 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rukojeť	Vícesložkové pouzdro
Výrobní postup	břity induktivně kalené (cca 62 HRC)

Povrch	chromované
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště	ne
Se zapínatelnou otevírací pružinou	ne
Druh produktu	Řezací kleště