



## Stranové štípací kleště chromované, opláštěné rukojeti, Celková délka: 160mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	724861 160
GTIN	4003773039600
Třída artiklu	73F

### Popis

#### Provedení:

Úzký tvar s induktivně kalenými břity (cca 62 HRC).

Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým potahem a rozhraní KNIPEXtend.

KNIPEXtend se používá pro připojení rozšíření, jako jsou svorky ColorCode Clips (CCC) pro individualizaci nebo svorky TetheredTool Clips (TTC) pro instalaci zajištění proti pádu TetheredTools.

#### Norma:

**DIN ISO 5749**

#### Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

#### Upozornění:

Předchozí model č. 724860 lze objednat až do dostupnosti modelů KNIPEXtend.

### Technický popis

Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	2 mm
Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	4 mm
Celková délka	160 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rukojeť	Vícesložkové pouzdro
Výrobní postup	břity induktivně kalené (cca 62 HRC)

Povrch	chromované
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště	ne
Se zapínatelnou otevírací pružinou	ne
Druh produktu	Řezací kleště