

Garant**Celocelová šroubová svorka, Rozsah upnutí: 160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	860482 160
GTIN	4067263736882
Třída artiklu	81D

Popis**Provedení:**

Lišta / pevný třmen z tažené lesklé oceli, vodící lišta ze zápusťkově kované oceli, vždy zušlechtěné a galvanicky pozinkované. Ocelový šroub s lehkým chodem s trapézovým závitem, brynýrovaný.

Pohyblivá přítlačná deska s integrovaným **zajištěním vřetena zabraňuje uvolnění** vřetena při vibracích. Maximální přenos síly přes **silovou rukojeť** s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene a houževnatým PP jádrem. Protiskluzová struktura povrchu i pro mokré nebo mastné ruce.

Technický popis

Průřez vodící lišty	16,5×7,5 mm
Rozsah upnutí	160 mm
Vyložení	80 mm
Druh produktu	Svěrka

