

Garant**Celoocelová šroubová svorka se sklopnou rukojetí, Rozsah upnutí: 250mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	860492 250
GTIN	4067263742999
Třída artiklu	81D

Popis**Provedení:**

Lišta / pevný třmen z tažené lesklé oceli, vodící lišta ze zápusťkově kované oceli, vždy zušlechtěné a galvanicky pozinkované. Ocelový šroub s lehkým chodem s trapézovým závitem, brynýrovaný.

Pohyblivá přítlačná deska s integrovaným **zajištěním vřetena zabraňuje uvolnění** vřetena při vibracích. Maximální přenos síly přes **silovou rukojeť** s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene a houževnatým PP jádrem. Protiskluzová struktura povrchu i pro mokré nebo mastné ruce.

Celoocelová svorka se sklopnou rukojetí. Rychlé uzavření a upnutí na obrobek v uzamčené vertikální uchopovací poloze. **Výkonná a snadná práce s vyklopenou rukojetí.**

Technický popis

Průřez vodící lišty	22×10,5 mm
Vyložení	120 mm
Rozsah upnutí	250 mm
Druh produktu	Svorka

