

bimos

Pracovní otočná ESD židle, látka, s kluzáky a opěrkou pro nohy, vysoká, Typ: ESD**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972675 ESD
GTIN	4016849943992
Třída artiklu	96B

Popis**Provedení:**

Sedák a opěradlo z ESD vodivého látkového čalounění. Pohodlná a prodyšná, odolné provedení. Komfortní čalounění s ergonomickým opěradlem a vodorovným prošíváním, s praktickými posuvnými rukojeťmi. S ergonomickým balíčkem: Synchronní technologie včetně regulace hmotnosti. Průběžně vodivé spojení od polstrování k ESD kolečkům/kluzákům. Opěradlo s vodivou plastovou skořepinou a posuvnými rukojeťmi.

Regulace hmotnosti 45 – 120 kg.

Norma:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Technický popis

Barva materiál sedáku	Černá
Výška opěradla	580 mm
Rozsah výškového nastavení opěradla	60 mm
Rozsah přestavení hloubky sedáku	60 mm

Nastavení sklonu sedáku ve stupních	6 stupeň
Šířka sedáku	460 mm
Hloubka sedáku	470 mm
Řada	Work-Tec Ergo
Nosnost židle	120 kg
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Rozsah výškového nastavení	590 - 860 mm
Druh produktu	ESD-pracovní otočná židle