

bimos

Pracovní otočná ESD židle, Supertec, s kolečky, nízká, Typ: ESD**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972676 ESD
GTIN	4016849943985
Třída artiklu	96B

Popis**Provedení:**

Sedák a opěradlo z vodivého materiálu ESD-Supertec. Supertec je pohodlný, měkký, prodyšný a také extrémně odolný, odolný proti pořezání, dobře se čistí a neklouže. Díky svému mikroobrnění nabízí přednosti látky a integrální pěny. Komfortní čalounění s ergonomickým opěradlem a vodorovným prošíváním, s praktickými posuvnými rukojeťmi. S ergonomickým balíčkem: Synchronní technologie včetně regulace hmotnosti. Opěradlo s vodivou plastovou skořepinou a posuvnými rukojeťmi. Průběžně vodivé spojení od polstrování k ESD kolečkům/kluzákům. Regulace hmotnosti 45 – 120 kg.

Norma:**Leitfähig nach DIN 61340-5-1.****Technický popis**

Řada	Work-Tec Ergo
Šířka sedáku	460 mm
Barva materiál sedáku	černá
Nastavení sklonu sedáku ve stupních	6 stupeň

Hloubka sedáku	470 mm
Výška opěradla	580 mm
Rozsah přestavení hloubky sedáku	60 mm
Provedení	s kolečky
Rozsah výškového nastavení opěradla	60 mm
Nosnost židle	120 kg
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Rozsah výškového nastavení	450 - 630 mm
Druh produktu	ESD-pracovní otočná židle

Příslušenství

Kolečka ESD(1 sada = 5 kusů)

963189