

bimos

**Pracovní otočná ESD židle, látka, s kolečky, nízká, Typ: ESD****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	972674 ESD
GTIN	4016849943961
Třída artiklu	96B

**Popis****Provedení:**

Sedák a opěradlo z ESD vodivého látkového čalounění. Pohodlná a prodyšná, odolné provedení. Komfortní čalounění s ergonomickým opěradlem a vodorovným prošíváním, s praktickými posuvnými rukojeťmi. S ergonomickým balíčkem: Synchronní technologie včetně regulace hmotnosti. Průběžně vodivé spojení od polstrování k ESD kolečkům/kluzákům. Opěradlo s vodivou plastovou skořepinou a posuvnými rukojeťmi.

Regulace hmotnosti 45 – 120 kg.

**Norma:**

**Leitfähig nach DIN 61340-5-1.**

**Technický popis**

Barva materiál sedáku	Černá
Rozsah výškového nastavení opěradla	60 mm
Rozsah přestavení hloubky sedáku	60 mm
Šířka sedáku	460 mm

Výška opěradla	580 mm
Hloubka sedáku	470 mm
Nastavení sklonu sedáku ve stupních	6 stupeň
Řada	Work-Tec Ergo
Nosnost židle	120 kg
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Rozsah výškového nastavení	450 - 630 mm
Druh produktu	ESD-pracovní otočná židle

---

## Příslušenství

Kolečka ESD(1 sada = 5 kusů)	963189
------------------------------	--------