

bimos

**Pracovní otočná ESD židle, Supertec, s kluzáky a opěrkou pro nohy, vysoká,  
Typ: ESD****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972677 ESD
GTIN	4016849944012
Třída artiklu	96B

**Popis****Provedení:**

Sedák a opěradlo z vodivého materiálu ESD-Supertec. Supertec je pohodlný, měkký, prodyšný a také extrémně odolný, odolný proti pořezání, dobře se čistí a neklouže. Díky svému mikroobrnění nabízí přednosti látky a integrální pěny. Komfortní čalounění s ergonomickým opěradlem a vodorovným prošíváním, s praktickými posuvnými rukojeťmi. S ergonomickým balíčkem: Synchronní technologie včetně regulace hmotnosti. Opěradlo s vodivou plastovou skořepinou a posuvnými rukojeťmi. Průběžně vodivé spojení od polstrování k ESD kolečkům/kluzákům. Regulace hmotnosti 45 – 120 kg.

**Norma:****Leitfähig nach DIN 61340-5-1.****Technický popis**

Barva materiál sedáku	černá
Rozsah přestavení hloubky sedáku	60 mm
Hloubka sedáku	470 mm

Nastavení sklonu sedáku ve stupních	6 stupeň
Výška opěradla	580 mm
Provedení	vysoká výška sezení
Řada	Work-Tec Ergo
Rozsah výškového nastavení opěradla	60 mm
Šířka sedáku	460 mm
Nosnost židle	120 kg
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Rozsah výškového nastavení	590 - 860 mm
Druh produktu	ESD-pracovní otočná židle