

**metabo****Akumulátorová přímá bruska bez akumulátoru, Typ: GVB18LTXBL****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	077272 GVB18LTXBL
GTIN	4061792247307
Třída artiklu	03D

**Popis****Provedení:**

Přímé brusky Metabo® patří mezi nejužší a nejkompaktnější stroje na trhu. Výkonné motory přímých brusek, napájených kabelem nebo z akumulátoru, nabízejí maximální produktivitu s vysokou přesností ve všech aplikacích.

Akumulátorové přímé brusky s vysokými (a variabilními) otáčkami pro náročné broušení i ve stísněných podmínkách.

- **Ochrana před opětovným spuštěním: Zabraňuje nechtěnému rozběhu po výměně akumulátoru.**
- **Aretace vřetena pro snadnou výměnu nástroje.**

**Výhoda:**

**100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.**

Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

**Rozsah dodávky:**

**Bez akumulátoru a nabíječky**, včetně kleštin 6 mm, gumového ochranného víčka, prachového filtru, otevřeného klíče.

**Upozornění:**

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870 – 073890.

**Technický popis**

Počet obsažených akumulátorů	0
------------------------------	---

Maximální Ø upínacích kleštin	6 mm
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Typ CAS 18 V
Rozsah otáček	8000 - 28000 min <sup>-1</sup>
Elektronická předvolba otáček	ano
Napětí akumulátorů	18 V
Hmotnost	1,4 kg
Označení výrobce	GVB18LTXBL11-28
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Druh produktu	Přímé brusky