



## Držák se zásobníkem „Insider Stubby“ s 1/4palcovými bity s magnetem, Délka čepele: 10mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	676667 10
GTIN	7610733264681
Třída artiklu	63E

### Popis

#### Provedení:

Rukojeť ráčný „multicraft“ s dobře uchopitelným elastomerovým pláštěm umožňuje bezproblémový přenos potřebného kroučícího momentu, dokonce i v případě mokřých nebo mastných rukou. Posuvný zásobník s koncovou aretací. Upínání se silným trvalým magnetem. Rukojeť s elastomerovým pláštěm šetrným k pokožce.

Rukojeť „Insider“ a **posuvný zásobník s aretací na konci**. Upínání se silným trvalým magnetem.

#### Vhodné pro:

Bity 1/4 palce se stopkou C 6,3.

#### Obsah:

Po 1 bitu:

ploché, č. 675300 vel. 5,5;

pro šrouby Phillips č. 675281 vel. 1/25; 2/25;

pro vnitřní Torx® č. 675295 vel. TX15; TX20; TX25.

### Technický popis

Unášecí profil	Plochý šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Celková délka	65 mm
Délka čepele	10 mm

Bitový upínač	D 6,3
Otočná krytka	ne
S ráčnovou rukojetí	ne
Druh produktu	Bitový nástroj

### Příslušenství

Bit Precision plochý, 1/4 palce C 6,3 Šířka břitu 5,5 mm	675300 5,5
Bit Precision pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 1/25 mm	675281 1/25
Bit Precision pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm	675281 2/25
Bit Precision pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX15	675295 TX15
Bit Precision pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX20	675295 TX20
Bit Precision pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX25	675295 TX25