


Garant**Sada očkových plochých klíčů s ráčnou, Počet nástrojů: 7****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 952319 7 |
| GTIN | 4067263886389 |
| Třída artiklu | 91A |

Popis**Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 952319: 1 ks

Očkový plochý klíč s ráčnou GARANT č. 614812 vel. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16: po 1 ks

Technický popis

| | |
|---------------------------------------|--|
| Hloubka v G | 10 |
| Hloubka | 250 mm |
| Provedení | s klíčem na šrouby (očkový a otevřený klíč) |
| Počet nástrojů | 7 |
| Šířka | 150 mm |
| Šířka v G | 6 |
| Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka | 30 mm |

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Míra naplnění zásuvky v G | 6×10 |
| Druh produktu | Vložka z tvrzené pěny |

Příslušenství

| | |
|--|---------------|
| Vložka z tvrzené pěny pro sady náradí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 952319 | 952001 952319 |
| Otevřený / očkový klíč s ráčnous výkyvnou hlavou Rozměr klíče 8 mm | 614812 8 |
| Otevřený / očkový klíč s ráčnous výkyvnou hlavou Rozměr klíče 9 mm | 614812 9 |
| Otevřený / očkový klíč s ráčnous výkyvnou hlavou Rozměr klíče 10 mm | 614812 10 |
| Otevřený / očkový klíč s ráčnous výkyvnou hlavou Rozměr klíče 11 mm | 614812 11 |
| Otevřený / očkový klíč s ráčnous výkyvnou hlavou Rozměr klíče 13 mm | 614812 13 |
| Otevřený / očkový klíč s ráčnous výkyvnou hlavou Rozměr klíče 14 mm | 614812 14 |
| Otevřený / očkový klíč s ráčnous výkyvnou hlavou Rozměr klíče 16 mm | 614812 16 |