


Garant**Sada očkových plochých klíčů s ráčnou, Počet nástrojů: 12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	952427 12
GTIN	4067263906407
Třída artiklu	91A

Popis**Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 952427: 1 ks

Očkový plochý klíč s ráčnou a naklápěcí hlavou GARANT č 614812 vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: po 1 ks

Technický popis

Šířka	200 mm
Provedení	s klíčem na šrouby (očkový a otevřený klíč)
Hloubka	500 mm
Šířka v G	8
Hloubka v G	20
Počet nástrojů	12
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8×20

Druh produktu

Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 952427

952001 952427

Otevřený / očkový klíč s ráčnou výkyvnou hlavou Rozměr klíče 10 mm

614812 10

Otevřený / očkový klíč s ráčnou výkyvnou hlavou Rozměr klíče 11 mm

614812 11

Otevřený / očkový klíč s ráčnou výkyvnou hlavou Rozměr klíče 12 mm

614812 12

Otevřený / očkový klíč s ráčnou výkyvnou hlavou Rozměr klíče 13 mm

614812 13

Otevřený / očkový klíč s ráčnou výkyvnou hlavou Rozměr klíče 14 mm

614812 14

Otevřený / očkový klíč s ráčnou výkyvnou hlavou Rozměr klíče 15 mm

614812 15

Otevřený / očkový klíč s ráčnou výkyvnou hlavou Rozměr klíče 16 mm

614812 16

Otevřený / očkový klíč s ráčnou výkyvnou hlavou Rozměr klíče 17 mm

614812 17

Otevřený / očkový klíč s ráčnou výkyvnou hlavou Rozměr klíče 18 mm

614812 18

Otevřený / očkový klíč s ráčnou výkyvnou hlavou Rozměr klíče 19 mm

614812 19

Otevřený / očkový klíč s ráčnou výkyvnou hlavou Rozměr klíče 8 mm

614812 8

Otevřený / očkový klíč s ráčnou výkyvnou hlavou Rozměr klíče 9 mm

614812 9