


HOLEX**Sada kleští, Počet nástrojů: 4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	954275 4
GTIN	4067263906421
Třída artiklu	91A

Popis**Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954275: 1 ks

Siko kleště HOLEX č. 706145 vel. 250: 1 ks

Vanadiové kombinované kleště HOLEX č. 702995 vel. 180: 1 ks

Ploché zaoblené kleště HOLEX zahnuté č. 713595 vel. 160: 1 ks

Stranové štípací kleště HOLEX č. 725245 vel. 160: 1 ks

Univerzální nůž HOLEX č. 845039 vel. 160: 1 ks

Sada odlamovacích čepelí č. 845010 vel. 10: 1 ks

Technický popis

Provedení	s kleštěmi
Počet nástrojů	6
Hloubka	400 mm
Šířka v G	10
Šířka	250 mm

Hloubka v G	16
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	10×16
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 954275	952001 954275
Siko kleště atramentované, s povlakovanou rukojetí Celková délka 250 mm	706145 250
Vanadiové kombinované kleště, lesklé, 2složkové rukojeti Celková délka 180 mm	702995 180
Ploché zaoblené kleště zahnuté, lesklé, s opláštěnými rukojetmi Celková délka 160 mm	713595 160
Stranové štípací kleště leštěné, opláštěné rukojeti Celková délka 160 mm	725245 160
Univerzální nůž s rukojetí z tlakově litého zinku 18 mm Celková délka 160 mm	845039 160
Sada odlamovacích čepelí 10dílná, 18 mm „experience“ Počet 10	845010 10