


**Sada kleští, Počet nástrojů: 3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	954177 3
GTIN	4067263906445
Třída artiklu	91A

**Popis****Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

**Rozsah dodávky:**

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954177: 1 ks  
Vanadiové kombinované kleště HOLEX č. 702995 vel. 160: 1 ks  
Ploché zaoblené kleště HOLEX zahnuté č. 713595 vel. 160: 1 ks  
Stranové štípací kleště HOLEX č. 725245 vel. 160: 1 ks

**Technický popis**

Hloubka v G	8
Hloubka	200 mm
Šířka v G	8
Provedení	s kleštěmi
Šířka	200 mm

Počet nástrojů	3
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8×8
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

## Příslušenství

Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 954177	952001 954177
Vanadiové kombinované kleště, lesklé, 2složkové rukojeti Celková délka 160 mm	702995 160
Ploché zaoblené kleště zahnuté, lesklé, s opláštěnými rukojetmi Celková délka 160 mm	713595 160
Stranové štípací kleště leštěné, opláštěné rukojeti Celková délka 160 mm	725245 160