


HOLEX**Sada kleští, Počet nástrojů: 5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	954208 5
GTIN	4067263906469
Třída artiklu	91A

Popis**Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasáková. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/4 (10 G × 8 G popř. 250 × 200 mm) nebo 1/2 (20 G × 8 G popř. 500 × 200 mm) užité plochy zásuvky.

Vhodné pro:

Dílenský vozík GARANT s plně výsuvnými zásuvkami a rozměrem zásuvkového rastru **20 G × 16 G** popř. 500 × 400 mm (Š × H).

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954208: 1 ks

Vanadiové kombinované kleště HOLEX č. 702995 vel. 180: 1 ks

Siko kleště HOLEX č. 706145 vel. 250: 1 ks

Ploché zaoblené kleště HOLEX přímé č. 713195 vel. 200: 1 ks

Ploché zaoblené kleště HOLEX zahnuté č. 713595 vel. 200: 1 ks

Stranové štípací kleště HOLEX č. 725245 vel. 160: 1 ks

Technický popis

Hloubka	500 mm
Provedení	s kleštěmi
Hloubka v G	20
Šířka	200 mm

Počet nástrojů	5
Šířka v G	8
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8×20
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Vanadiové kombinované kleště, lesklé, 2složkové rukojeti Celková délka 180 mm	702995 180
Siko kleště atramentované, s povlakovanou rukojetí Celková délka 250 mm	706145 250
Ploché zaoblené kleště rovné, lesklé, s opláštěnými rukojeťmi Celková délka 200 mm	713195 200
Ploché zaoblené kleště zahnuté, lesklé, s opláštěnými rukojeťmi Celková délka 200 mm	713595 200
Stranové štípací kleště leštěné, opláštěné rukojeti Celková délka 160 mm	725245 160
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vloček s tvrzené pěny 954208	952001 954208