

HOLEX**Sada kleští, Počet nástrojů: 5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	954306 5
GTIN	4067263906483
Třída artiklu	91A

Popis**Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954306: 1 ks

Vanadiové kombinované kleště HOLEX č. 702995 vel. 180: 1 ks

Siko kleště HOLEX č. 706145 vel. 300: 1 ks

Ploché zaoblené kleště HOLEX přímé č. 713195 vel. 200: 1 ks

Ploché zaoblené kleště HOLEX zahnuté č. 713595 vel. 200: 1 ks

Stranové štípací kleště HOLEX č. 725245 vel. 160: 1 ks

Technický popis

Šířka	250 mm
Provedení	s kleštěmi
Počet nástrojů	5
Šířka v G	10
Hloubka v G	20
Hloubka	500 mm

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	10×20
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 954306	952001 954306
Vanadiové kombinované kleště, lesklé, 2složkové rukojeti Celková délka 180 mm	702995 180
Siko kleště atramentované, s povlakovanou rukojetí Celková délka 300 mm	706145 300
Ploché zaoblené kleště rovné, lesklé, s opláštěnými rukojetmi Celková délka 200 mm	713195 200
Ploché zaoblené kleště zahnuté, lesklé, s opláštěnými rukojetmi Celková délka 200 mm	713595 200
Stranové štípací kleště leštěné, opláštěné rukojeti Celková délka 160 mm	725245 160