


HOLEX**Drátěný kotoučový kartáč ocelový drát 0,30 mm, Ø kartáče D1×šířka osazení L1: 125X23mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	570120 125X23
GTIN	4067263723783
Třída artiklu	57H

Popis**Provedení:**

Vlnitý drát pevně vtlačený do ocelového těla. **Velká hustota osazení**, vysoká přesnost obvodové házivosti a odolnost proti opotřebení. Možnost přizpůsobení různým upínacím otvorům s **výměnnými přechodovými kroužky** (jsou součástí dodávky).

Použití:

Používá se na stojanových bruskách a leštících zařízeních nebo na strojích s pružnou hřídelí. Pro zdrsňování, čištění, odstraňování rzi, okují atd.

Technický popis

Délka osazení H ₁	27 mm
Tloušťka kartáče	20 mm
Maximální počet otáček	6000 min ⁻¹
Tloušťka štětín	0,35 mm
Ø redukčního kroužku	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32. mm

Ø kartáče D ₁	125 mm
Ø otvoru d ₁	40 mm
Druh produktu	Kulatý kartáč