

HOLEX**Drátěný kotoučový kartáč ocelový drát 0,30 mm, Ø kartáče D1×šířka osazení L1: 100X20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	570120 100X20
GTIN	4067263723776
Třída artiklu	57H

Popis**Provedení:**

Vlnitý drát pevně vtlačený do ocelového těla. **Velká hustota osazení**, vysoká přesnost obvodové házivosti a odolnost proti opotřebení. Možnost přizpůsobení různým upínacím otvorům s **výměnnými přechodovými kroužky** (jsou součástí dodávky).

Použití:

Používá se na stojanových bruskách a leštících zařízeních nebo na strojích s pružnou hřídelí. Pro zdršňování, čištění, odstraňování rzi, okují atd.

Technický popis

Tloušťka kartáče	19 mm
Tloušťka štětín	0,3 mm
Ø otvoru d ₁	30 mm
Délka osazení H ₁	23 mm
Maximální počet otáček	8000 min ⁻¹

Ø redukčního kroužku	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4. mm
Ø kartáče D ₁	100 mm
Druh produktu	Kulatý kartáč