


**HOLEX****Drátěný kotoučový kartáč ocelový drát 0,30 mm, Ø kartáče D1×šířka osazení L1: 250X30mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	570120 250X30
GTIN	4067263723790
Třída artiklu	57H

**Popis****Provedení:**

Vlnitý drát pevně vtlačený do ocelového těla. **Velká hustota osazení**, vysoká přesnost obvodové házivosti a odolnost proti opotřebení. Možnost přizpůsobení různým upínacím otvorům s **výměnnými přechodovými kroužky** (jsou součástí dodávky). Otvor s dvojitou klínovou drážkou.

**Použití:**

Používá se na stojanových bruskách a leštících zařízeních nebo na strojích s pružnou hřídelí. Pro zdrsňování, čištění, odstraňování rzi, okují atd.

**Technický popis**

Tloušťka kartáče	25 mm
Ø kartáče D <sub>1</sub>	250 mm
Délka osazení H <sub>1</sub>	50 mm
Maximální počet otáček	3600 min <sup>-1</sup>

Ø otvoru d <sub>1</sub>	50,8 mm
Možné zvětšení Ø otvoru až do	80 mm
Ø redukčního kroužku	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm
Druh produktu	Kulatý kartáč