

HOLEX**Drátěný kotoučový kartáč Mosazný drát 0,15 mm, Ø kartáče D1×šířka osazení L1: 120X30mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 570170 120X30 |
| GTIN | 4067263906506 |
| Třída artiklu | 57H |

Popis**Provedení:**

Vlnitý drát pevně vtlačení do ocelového těla. **Velká hustota osazení**, vysoká přesnost obvodové házivosti a odolnost proti opotřebení. Možnost přizpůsobení různým upínacím otvorům s **výměnnými přechodovými kroužky** (jsou součástí dodávky).

Použití:

Pro zpracování mosazi, mědi, lehkých kovů atd. Pro leštění, jemné kartáčování atd.

Používá se na stojanových bruskách a leštících zařízeních nebo na strojích s pružnou hřídelí. Pro zdrsňování, čištění, odstraňování rzi, okují atd.

Technický popis

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Ø otvoru d ₁ | 30 mm |
| Délka osazení H ₁ | 33 mm |
| Tloušťka kartáče | 25 mm |
| Ø redukčního kroužku | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4. mm |

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Maximální počet otáček | 6000 min ⁻¹ |
| Ø kartáče D ₁ | 120 mm |
| Druh produktu | Kulatý kartáč |