

HOLEX**Odjehlovací kulatý kartáč ocelový drát 0,35 mm, Ø kartáče D1×šířka osazení L1: 250X60mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 570505 250X60 |
| GTIN | 4067263906551 |
| Třída artiklu | 57H |

Popis**Provedení:**

Upínací otvor 50,8 mm s dvojitou klínovou drážkou 13×7. Další otvory jsou možné.

Vlnitý, vysoce pevný **ocelový drát**.

Použití:

Pro všechny běžné stolní odjehlovací stroje. Mimořádně dlouhé životnosti díky speciálnímu drátu.

Ideální pro ekonomické odjehlování pásoviny, profilů, trubek, armatur, plastových dílů a podobně.

Klínová drážka 13,5×7,6.

Upozornění:

Na obrobek působí pouze špičky osazení. Nadměrný kontaktní tlak nezlepšuje výsledek, jen zvyšuje potřebný výkon pohonu a snižuje životnost kartáče.

Technický popis

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Maximální počet otáček | 3600 min ⁻¹ |
| Ø kartáče D ₁ | 250 mm |

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Tloušťka kartáče | 58 mm |
| Délka osazení H ₁ | 50 mm |
| Materiál osazení | Ocelový drát |
| Tloušťka štětín | 0,35 mm |
| Pohonný agregát | Stolní odjehlovací stroj |
| Druh produktu | Kulatý kartáč |