

**HOLEX****Drátěný kotoučový kartáč (zelený) drát INOX 0,30 mm, Ø kartáče D1×šířka osazení L1: 200X38mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	570220 200X38
GTIN	4067263906513
Třída artiklu	57H

**Popis****Provedení:**

Vlnitý drát pevně vtlačený do ocelového těla. **Velká hustota osazení**, vysoká přesnost obvodové házivosti a odolnost proti opotřebení. Možnost přizpůsobení různým upínacím otvorům s **výměnnými přechodovými kroužky** (jsou součástí dodávky).

**Použití:**

Používá se na stojanových bruskách a leštících zařízeních nebo na strojích s pružnou hřídelí. Pro zdrsňování, čištění, odstraňování rzi, okují atd.

**Technický popis**

Délka osazení H <sub>1</sub>	48 mm
Maximální počet otáček	6000 min <sup>-1</sup>
Ø kartáče D <sub>1</sub>	200 mm
Ø redukčního kroužku	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32. mm
Ø otvoru d <sub>1</sub>	50,8 mm

Tloušťka kartáče	29 mm
Druh produktu	Kulatý kartáč