

**Sada pro orýsování, vrtání, odjehlování, Počet nástrojů: 4****Údaje o objednavce**

Artikové číslo	954857 4
GTIN	2050002075450
Třída artiklu	91A

**Popis****Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasáková. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

**Rozsah dodávky:**

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954857: 1 ks

Sada spirálových vrtáků GARANT HSS č. 115120 vel. 1-13KB: 1 ks

Ruční odjehlovač otřepů 90° GARANT č. 150400 vel. 16,5: 1 ks

TK rýsovací jehla HOLEX č. 458800 vel. HM: 1 ks

Důlčík, speciální kvalita č. 748900 vel. 120/10: 1 ks

**Technický popis**

Šířka	200 mm
Hloubka v G	10
Šířka v G	8
Hloubka	250 mm
Počet nástrojů	4

Provedení	se sadou nářadí
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8×10
Nejmenší vhodná výška čela zásuvky	100 mm
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

## Příslušenství

Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 954857	952001 954857
Sada spirálových vrtáků HSS č. 114150 v kazetě Typ 1-13KB	115120 1-13KB
Ruční odjehlovač otřepů90° Vnější Ø 16,5 mm	150400 16,5
Rovná tvrdokovová rýsovací jehla Typ HM	458800 HM
Důlčík, mimořádná kvalita, chromovaný Celková délka 120/10 mm	748900 120/10