


**HOLEX****Kulatý kartáč ocelový drát 0,50 mm, Ø kartáče D<sub>1</sub>×Ø vývrtu d<sub>1</sub> / závit M:  
115X22mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	571203 115X22
GTIN	4067263906575
Třída artiklu	57H

**Popis****Provedení:**

Rovný kruhový kartáč s hladkým drátem 0,50 mm, **splétaný** a pevně zalisovaný do ocelového tělesa. **Velmi agresivní účinek kartáčování s vysokou odolností proti opotřebení.**

**Použití:**

Pro těžké kartáčovací práce jako např. odstraňování okují, rzi, strusky, zdrsňování, čištění kovových součástí, též k čištění bednění.

**Splétaný doleva**, je tak bezpečné zamezeno předčasnému rozpletení.

**Technický popis**

Ø otvoru d <sub>1</sub>	22 mm
Šířka osazení L <sub>1</sub>	14 mm
Maximální počet otáček	12500 min <sup>-1</sup>
Ø kartáče D <sub>1</sub>	115 mm
Délka osazení H <sub>1</sub>	24 mm

Počet copánků	20
Tloušťka štětín	0,5 mm
Materiál osazení	Ocelový drát
Druh produktu	Kulatý kartáč