

HOLEX**Kulatý kartáč ocelový drát 0,50 mm, Ø kartáče D1×Ø vývrtu d1 / závit M: 125XM14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	571203 125XM14
GTIN	4067263906582
Třída artiklu	57H

Popis**Provedení:**

Rovný kruhový kartáč s hladkým drátem 0,50 mm, **splétaný** a pevně zalisovaný do ocelového tělesa. **Velmi agresivní účinek kartáčování s vysokou odolností proti opotřebení.**

Použití:

Pro těžké kartáčovací práce jako např. odstraňování okují, rzi, strusky, zdrsňování, čištění kovových součástí, též k čištění bednění.

Splétaný doleva, je tak bezpečně zamezeno předčasnému rozpletení. S **vnitřním závitem M14**, pro přímé upínání **na úhlové brusky**.

Technický popis

Maximální počet otáček	12500 min ⁻¹
Šířka osazení L ₁	14 mm
Tloušťka štětín	0,5 mm
Počet copánků	20

Závit M	M14
Ø kartáče D ₁	125 mm
Délka osazení H ₁	29 mm
Materiál osazení	Ocelový drát
Druh produktu	Kulatý kartáč