


HOLEX

Kulatý kartáč střídavé splétání, ocelový drát 0,50 mm, Ø kartáče D1×Ø vývrtu d1 / závit M: 115X22mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	571207 115X22
GTIN	4067263906704
Třída artiklu	57H

Popis

Provedení:

Rovný kruhový kartáč s hladkým drátem 0,50 mm, **splétaný** a pevně zalisovaný do ocelového tělesa. **Velmi agresivní účinek kartáčování s vysokou odolností proti opotřebení.**

Použití:

Pro těžké kartáčovací práce jako např. odstraňování okují, rzi, strusky, zdrsňování, čištění kovových součástí, též k čištění bednění.

Střídavé splétání (pravé/levé) pro zvýšenou agresivitu při obtížných kartáčovacích pracích. Velmi vhodné pro použití na rozích a na hranách, klidný chod.

Technický popis

Maximální počet otáček	12500 min ⁻¹
Šířka osazení L ₁	14 mm
Ø kartáče D ₁	115 mm
Ø otvoru d ₁	22 mm

Počet copánků	20
Tloušťka štětín	0,5 mm
Délka osazení H ₁	24 mm
Materiál osazení	Ocelový drát
Druh produktu	Kulatý kartáč