

HOLEX**Kuželový kartáč zalomený ocelový drát 0,50 mm, Ø kartáče D1×závit M: 125XM14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	571303 125XM14
GTIN	4067263906742
Třída artiklu	57H

Popis**Provedení:**

Zalomený **kuželový kartáč** s hladkým drátem 0,50 mm, **splétaný** a pevně zalisovaný do ocelového tělesa. **Velmi agresivní účinek kartáčování s vysokou odolností proti opotřebení.**

Použití:

Splétaný doleva, bezpečně zabrání předčasné rozpletení.

Ideální pro opracování obtížně přístupných míst a pro těžké kartáčovací práce jako např. odstraňování okují, rzi, strusky, zdrsňování, čištění kovových součástí, též k čištění bednění. S **vnitřním závitem M14**, pro přímé upínání **na úhlové brusky**.

Technický popis

Závit M	M14
Šířka osazení L ₁	12 mm
Maximální počet otáček	12500 min ⁻¹
Materiál osazení	Ocelový drát

Splétání

Splétané doleva

Druh produktu

Kuželový kartáč