

HOLEX**Kuželový kartáč zalomený drát INOX 0,50 mm, Ø kartáče D1×závit M:
115XM14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	571353 115XM14
GTIN	4067263906766
Třída artiklu	57H

Popis**Provedení:**

Zalomený **kuželový kartáč** s hladkým drátem 0,50 mm, **splétaný** a pevně zalisovaný do ocelového tělesa. **Velmi agresivní účinek kartáčování s vysokou odolností proti opotřebení.**

Použití:

Splétaný doleva, bezpečně zabrání předčasné rozpletení.

Ideální pro opracování obtížně přístupných míst a pro těžké kartáčovací práce jako např. odstraňování okují, rzi, strusky, zdrsňování, čištění kovových součástí, též k čištění bednění. S **vnitřním závitem M14**, pro přímé upínání **na úhlové brusky**.

Technický popis

Šířka osazení L ₁	12 mm
Tloušťka štětín	0,5 mm
Ø kartáče D ₁	115 mm
Závit M	M14

Délka osazení H ₁	24 mm
Počet copánků	20
Maximální počet otáček	12500 min ⁻¹
Materiál osazení	Drát INOX
Splétání	Splétané doleva
Druh produktu	Kuželový kartáč