



Hrncový kartáč ocelový drát 0,35 mm, Ø kartáče D1: 100mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	573005 100
GTIN	4067263906902
Třída artiklu	57H

Popis

Provedení:

Vlnitý drát pevně vtlačený do ocelového těla. Pro použití na úhlových bruskách a stacionárních strojích. S **vnitřním závitem M14**.

Použití:

Maximálně vhodný pro opracování povrchů, k odjehlování, odstraňování rzi, leštění, odstraňování barev, základních nátěrů, laků, okují atd.

Technický popis

Délka osazení H ₁	30 mm
Ø kartáče D ₁	100 mm
Maximální počet otáček	8500 min ⁻¹
Závit M	M14
Tloušťka štětín	0,35 mm
Materiál osazení	Ocelový drát
Druh produktu	Hrncový kartáč

