

**HOLEX****Hrncový kartáč drát INOX 0,30 mm, Ø kartáče D1: 60mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	573205 60
GTIN	4067263906919
Třída artiklu	57H

**Popis****Provedení:**

Vlnitý drát pevně vtlačení do ocelového těla. Pro použití na úhlových bruskách a stacionárních strojích.

**S vnitřním závitem M14. S vnitřním závitem M14.**

**Použití:**

Maximálně vhodný pro opracování povrchů, k odjehlování, odstraňování rzi, leštění, odstraňování barev, základních nátěrů, laků, okují atd.

**Technický popis**

Délka osazení H <sub>1</sub>	20 mm
Maximální počet otáček	12000 min <sup>-1</sup>
Ø kartáče D <sub>1</sub>	65 mm
Závit M	M14
Tloušťka štětín	0,3 mm
Materiál osazení	Drát INOX

Splétání

zvlněné

Druh produktu

Hrncový kartáč