

HOLEX**Hrncový kartáč drát INOX 0,30 mm, Ø kartáče D1: 80mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	573205 80
GTIN	4067263906926
Třída artiklu	57H

Popis**Provedení:**

Vlnitý drát pevně vtlačení do ocelového těla. Pro použití na úhlových bruskách a stacionárních strojích.

S vnitřním závitem M14. S vnitřním závitem M14.

Použití:

Maximálně vhodný pro opracování povrchů, k odjehlování, odstraňování rzi, leštění, odstraňování barev, základních nátěrů, laků, okují atd.

Technický popis

Maximální počet otáček	8500 min ⁻¹
Ø kartáče D ₁	85 mm
Tloušťka štětín	0,3 mm
Délka osazení H ₁	25 mm
Závit M	M14
Materiál osazení	Drát INOX

Splétání

zvlněné

Druh produktu

Hrncový kartáč