

HOLEX**Hrncový kartáč střídatvé splétání, ocelový drát 0,50 mm, Ø kartáče D1×závit M: 65XM14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	572108 65XM14
GTIN	4067263906971
Třída artiklu	57H

Popis**Provedení:**

Hladký drát, **splétaný** a pevně zalisovaný do ocelového tělesa. **Velmi agresivní účinek kartáčování s vysokou odolností proti opotřebení.**

Střídatvé splétání (pravé / levé) pro zvýšenou agresivitu při těžkých kartáčovacích pracích. Díky hladkému chodu se skvěle hodí pro použití v rozích a na hranách.

Použití:

Speciálně pro uchycení na úhlových bruskách.

S **vnitřním závitem M14.**

Technický popis

Bezpečnostní opěrný kroužek	ne
Maximální počet otáček	12500 min ⁻¹
Ø kartáče D ₁	65 mm
Tloušťka štětín	0,5 mm
Délka osazení H ₁	20 mm

Závit M	M14
Materiál osazení	Ocelový drát
Splétání	Střídavé splétání
Druh produktu	Hrncový kartáč