

HOLEX**Sada vyrážeců závlaček s vodícím pouzdem, Počet nástrojů: 9****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	954645 9
GTIN	4067263906834
Třída artiklu	91A

Popis**Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954645: 1 ks

Vyrážec závlaček HOLEX s vodícím pouzdem č. 748000 vel. 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; 4,9; 5,9: po 1 ks

Technický popis

Počet nástrojů	9
Provedení	s kladivem
Šířka	150 mm
Hloubka	150 mm
Hloubka v G	6

Šířka v G	6
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	6×6
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 954645	952001 954645
Vyrážeč závlaček s vodicím pouzdrem Ø hrotů 0,9 mm	748000 0,9
Vyrážeč závlaček s vodicím pouzdrem Ø hrotů 1,4 mm	748000 1,4
Vyrážeč závlaček s vodicím pouzdrem Ø hrotů 1,8 mm	748000 1,8
Vyrážeč závlaček s vodicím pouzdrem Ø hrotů 2,4 mm	748000 2,4
Vyrážeč závlaček s vodicím pouzdrem Ø hrotů 2,8 mm	748000 2,8
Vyrážeč závlaček s vodicím pouzdrem Ø hrotů 3,4 mm	748000 3,4
Vyrážeč závlaček s vodicím pouzdrem Ø hrotů 3,9 mm	748000 3,9
Vyrážeč závlaček s vodicím pouzdrem Ø hrotů 4,9 mm	748000 4,9
Vyrážeč závlaček s vodicím pouzdrem Ø hrotů 5,9 mm	748000 5,9