

**HOLEX**

**Kulatý kartáč se stopkou ocelový drát 0,30 mm, Ø kartáče D1×šířka osazení L1: 60X15mm**



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	574050 60X15
GTIN	4067263907015
Třída artiklu	57H

## Popis

### Provedení:

Zvlněné speciální vlastnosti drátu, Ø stopky 6 mm.

### Použití:

V ručních bruskách, ohebných hřídelích nebo ručních vrtačkách pro opracování povrchů. Vysoké otáčky znásobují výkon kartáče.

K odstraňování rzi, okují, k čištění.

## Technický popis

Ø kartáče D <sub>1</sub>	60 mm
Maximální počet otáček	15000 min <sup>-1</sup>
Délka osazení H <sub>1</sub>	17 mm
Tloušťka štětín	0,3 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Šířka osazení L <sub>1</sub>	15 mm

Materiál osazení	Ocelový drát
Splétání	zvlněné
Druh produktu	Kulatý kartáč