

**HOLEX****Kulatý kartáč se stopkou ocelový drát 0,20 mm, Ø kartáče D1×šířka osazení L1: 40X10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	574150 40X10
GTIN	4067263907053
Třída artiklu	57H

**Popis****Provedení:**

Zvlněné speciální vlastnosti drátu, Ø stopky 6 mm.

**Použití:**

V ručních bruskách, ohebných hřídelích nebo ručních vrtačkách pro opracování povrchů. Vysoké otáčky znásobují výkon kartáče.

K odstraňování rzi, okují, k čištění.

**Technický popis**

Ø kartáče D <sub>1</sub>	40 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Šířka osazení L <sub>1</sub>	10 mm
Maximální počet otáček	18000 min <sup>-1</sup>
Tloušťka štětín	0,2 mm
Délka osazení H <sub>1</sub>	9 mm

Materiál osazení	Ocelový drát
Splétání	zvlněné
Druh produktu	Kulatý kartáč