

HOLEX**Kulatý kartáč se stopkou Ocelový drát, pomosazený 0,25 mm, Ø kartáče D1×šířka osazení L1: 50X10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	574325 50X10
GTIN	4067263907107
Třída artiklu	57H

Popis**Provedení:**

Zvlněné speciální vlastnosti drátu, **Ø stopky 6 mm.**

Vysokopevnostní ocelový drát je potažen tenkou mosaznou vrstvou.

Použití:

V ručních bruskách, ohebných hřídelích nebo ručních vrtačkách pro opracování povrchů. Vysoké otáčky znásobují výkon kartáče.

K odstraňování rzi, okují, k čištění.

Technický popis

Maximální počet otáček	15000 min ⁻¹
Tloušťka štětín	0,25 mm
Šířka osazení L ₁	10 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Ø kartáče D ₁	50 mm

Délka osazení H ₁	12 mm
Materiál osazení	Ocelový drát, pomosazený
Splétání	zvlňené
Druh produktu	Kulatý kartáč