

**Garant****6hranné úhlové šroubováky / krátké šroubováky, Počet nástrojů: 15****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	952892 15
GTIN	4067263723172
Třída artiklu	91A

**Popis****Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasáková. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

**Rozsah dodávky:**

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 952892: 1 ks

Sada úhlových 6hranných šroubováků GARANT č. 627132 vel. 9: 1 ks

Plochý krátký šroubovák GARANT č. 664122 vel. 4; 5,5; 6,5: po 1 ks

Krátký šroubovák GARANT pro šrouby Phillips č. 667722 vel. 0; 1; 2: po 1 ks

**Technický popis**

Hloubka	250 mm
Šířka	200 mm
Hloubka v G	10
Počet nástrojů	15
Provedení	se šroubovákem
Šířka v G	8

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8×10
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

## Příslušenství

Sada 6hranných úhlových klíčů, s přídržnou kuličkouchromované Počet šroubováků 9	627132 9
Plochý šroubovák, krátký, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 4 mm	664122 4
Plochý šroubovák, krátký, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 5,5 mm	664122 5,5
Plochý šroubovák, krátký, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 6,5 mm	664122 6,5
Šroubovák pro šrouby Phillips, krátký, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Velikost křížové drážky 0	667722 0
Šroubovák pro šrouby Phillips, krátký, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Velikost křížové drážky 1	667722 1
Šroubovák pro šrouby Phillips, krátký, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Velikost křížové drážky 2	667722 2
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 952892	952001 952892