

Kulatý kartáč se stopkou drát INOX 0,20 mm, Ø kartáče D1×šířka osazení L1: 30X6mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	574253 30X6
GTIN	4067263934745
Třída artiklu	57H

Popis

Provedení:

Zvlněné speciální vlastnosti drátu, Ø stopky 6 mm.

Použití:

V ručních bruskách, ohebných hřídelích nebo ručních vrtačkách pro opracování povrchů. Vysoké otáčky znásobují výkon kartáče.

K odstraňování rzi, okují, k čištění.

Technický popis

Ø kartáče D ₁	30 mm
Tloušťka štětín	0,2 mm
Šířka osazení L ₁	6 mm
Maximální počet otáček	20000 min ⁻¹
Délka osazení H ₁	6 mm
Ø stopky D _s	6 mm

Materiál osazení	Drát INOX
Splétání	zvlněné
Druh produktu	Kulatý kartáč