


**HOLEX****Kulatý kartáč se stopkou drát INOX 0,30 mm, Ø kartáče D1×šířka osazení L1: 50X15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	574225 50X15
GTIN	4067263880790
Třída artiklu	57H

**Popis****Provedení:**

Zvlněné speciální vlastnosti drátu, Ø stopky 6 mm.

**Použití:**

V ručních bruskách, ohebných hřídelích nebo ručních vrtačkách pro opracování povrchů. Vysoké otáčky znásobují výkon kartáče.

K odstraňování rzi, okují, k čištění.

**Technický popis**

Ø kartáče D <sub>1</sub>	50 mm
Maximální počet otáček	15000 min <sup>-1</sup>
Tloušťka štětín	0,2 mm
Délka osazení H <sub>1</sub>	12 mm
Šířka osazení L <sub>1</sub>	15 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm

Materiál osazení	Drát INOX
Splétání	zvlněné
Druh produktu	Kulatý kartáč