


HOLEX**Kulatý kartáč se stopkou mikroabrazivní, SiC zrno 320, Ø kartáče D1×šířka osazení L1: 70X10mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 574455 70X10 |
| GTIN | 4067263934882 |
| Třída artiklu | 57H |

Popis**Provedení:**

Brusné nylonové štětiny s karbidem křemíku, zalisované do ocelového pouzdra; Ø stopky 6 mm.

Použití:

V ručních bruskách, ohebných hřídelích nebo ručních vrtačkách pro opracování povrchů. Vysoké otáčky znásobují výkon kartáče.

Suché a mokré jemné broušení hliníku, oceli, INOX a plastů. Maximální provozní teplota 80 °C.

Technický popis

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Zrnitost | 320 |
| Ø kartáče D ₁ | 70 mm |
| Maximální počet otáček | 15000 min ⁻¹ |
| Ø stopky D _s | 6 mm |
| Délka osazení H ₁ | 20 mm |
| Doporučené otáčky | 4000 min ⁻¹ |

Zkratka brusiva

SiC

Druh produktu

Kulatý kartáč