

**Kulatý kartáč se stopkou Mosazný drát 0,20 mm, Ø kartáče D1×šířka osazení L1: 70X16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	574360 70X16
GTIN	4067263934844
Třída artiklu	57H

Popis**Provedení:**

Zvlněné speciální vlastnosti drátu, Ø stopky 6 mm.

Použití:

V ručních bruskách, ohebných hřídelích nebo ručních vrtačkách pro opracování povrchů. Vysoké otáčky znásobují výkon kartáče.

Pro náročné odjehlování a kartáčování na neželezných kovech.

Technický popis

Délka osazení H ₁	19 mm
Šířka osazení L ₁	16 mm
Tloušťka štětín	0,2 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Ø kartáče D ₁	70 mm
Maximální počet otáček	15000 min ⁻¹

Materiál osazení	mosazný drát
Splétání	zvlněné
Druh produktu	Kulatý kartáč