


**HOLEX**

**Kulatý kartáč se stopkou mikroabrazivní, SiC zrno 320, Ø kartáče D1×šířka osazení L1: 50X10mm**



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	574455 50X10
GTIN	4067263934875
Třída artiklu	57H

## Popis

### Provedení:

Brusné nylonové štětiny s karbidem křemíku, zalisované do ocelového pouzdra; Ø stopky 6 mm.

### Použití:

V ručních bruskách, ohebných hřídelích nebo ručních vrtačkách pro opracování povrchů. Vysoké otáčky znásobují výkon kartáče.

Suché a mokré jemné broušení hliníku, oceli, INOX a plastů. Maximální provozní teplota 80 °C.

## Technický popis

Délka osazení H <sub>1</sub>	12 mm
Doporučené otáčky	6000 min <sup>-1</sup>
Maximální počet otáček	15000 min <sup>-1</sup>
Ø kartáče D <sub>1</sub>	50 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Zrnitost	320

Zkratka brusiva	SiC
Druh produktu	Kulatý kartáč